

**Garant****TCMT 16T308, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260988 HB7140-1
GTIN	4045197819369
Produktų klasė	21G

**Aprašymas**

TCMT 16T308 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	HB7140-1
Kampo spindulys	0,8 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TCMT 16T308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui