

Garant**VBMT 110304, Rūšis: HB7140-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VBMT 110304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f: 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min**Techninis aprašymas**

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Drožlialaužis	VS
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui