

Garant
VB. T 110304, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VB. T 110304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	VM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kietlydinys	HB7140-1
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Pagrindinis naudojimas	M

Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui