

**Garant****VB. T 160404, Rūšis: HB7140-1**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	261232 HB7140-1
GTIN	4045197819437
Produktų klasė	21G

## Aprašymas

VB. T 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

## Techninis aprašymas

Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,4 mm

Kietlydinys	HB7140-1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VBMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui