

Garant**VC.T 110304, Rūšis: HB7140-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	261366 HB7140-1
GTIN	4045197819468
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 110304 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mmPastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Kietlydinys	HB7140-1
Drožlialaužis	VS
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	M

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 110304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui