

Garant
VC.T 160404, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261372 HB7140-1
GTIN	4045197819482
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VS

Tolerancija: M

 Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

 Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 70 - 260 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VS
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	70 - 260 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pagrindinis naudojimas	M

Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui