

Garant
VC.T 160404, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

Užsakymo numeris	261458 HB7140-1
GTIN	4045197819512
Produktų klasė	21G

Aprašymas

VC.T 160404 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

Drožlialaužis	VM
Pagrindinis naudojimas	M
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 230 m/min
Kietlydinys	HB7140-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 2,5 mm
Kampo spindulys	0,4 mm

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	VCMT 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui