

Garant
VC.T 160408, Rūšis: HB7140-1


Užsakymo data

| | |
|------------------|-----------------|
| Užsakymo numeris | 261459 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197819529 |
| Produktų klasė | 21G |

Aprašymas

VC.T 160408 HB7140-1 Kietlydinys: HB7140-1

Drožlialaužis: VM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 230 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Drožlialaužis | VM |
| Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas |
| Pjūvio gylis a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| Pagrindinis naudojimas | M |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 60 - 230 m/min |
| Kietlydinys | HB7140-1 |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| Pastūma f | 0,1 - 0,3 mm/aps, |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | rupusis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | VCMT 160408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 |
| Tolerancija | M |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |