

Garant**„Penki viename“ tekinimo ir gręžimo įrankis 1,5×D, kairinis, Ø DC: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268464 20
GTIN	4045197470119
Produktų klasė	21X

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimu.
Cilindrinis kotas.

Paskirtis:

Plokštumų tekinimas, išilginis tekinimas, gręžimas, vidinis išilginis tekinimas, gilinimas.

Pastaba:

- **Plokštelės pjovimo briaunos spindulį pasirinkite kiek galima didesnį.**
- **Gręžiant visada reikalingas vidinis aušinimas. (Mažiausiai 5 bar).**

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø tolerancija D	0/+0,33 mm
Nominalus Ø D	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 35
Keičiamos plokštelės Nr. 268472 – 268496	WCHX 10T3..
Koto Ø D _s	25 mm
Naudingasis ilgis L ₁	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX20

674248 TX20

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 35

269028 35

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500