

Garant**WCHX 090304, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 18.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 180 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	N
Papildomas naudojimas	K
Kampo spindulys	0,5 mm
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	180 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Tipas	ALU
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 090304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui