

**ARIANA****Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: SET****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	084400 SET
GTIN	4037728190016
Produktų klasė	08J

**Aprašymas****Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montazines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis Ø 17 mm.**

**Tiekimo sudėtis:**

2 žarnų moduliai po 16 cm (= 32 cm); 3 apvalūs purkštukai, kurių vidinis Ø = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm; 1 plokščias purkštukas 27 mm pločio; 1 srieginė jungtis 1/8 colio (Ø 9,7 mm); 1 srieginė jungtis 1/4 colio (Ø 13 mm)

**Techninis aprašymas**

Produkto rūšis	Aušinimo sistema
----------------	------------------