

Garant**WCHX 090304, Tipas: SM**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268488 SM
GTIN	4045197470782
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 18.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Tipas	SM
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Papildomas naudojimas	M
Kampo spindulys	0,5 mm
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 090304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui