

Garant**WCHX 060204, Tipas: ALU**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268482 ALU
GTIN	4045197470584
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 11.

tinka įrankiui, kurio Ø D_c: 11 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 180 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis v _c pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Papildomas naudojimas	K
Pjovimo greitis v _c papildomam naudojimui	180 m/min
Tipas	ALU
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio Ø D _c	11 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui