

FAHRION®
FAHRTZEUGE FÜR DIE INDUSTRIE**Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI32, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309668 8

GTIN

2050001705259

Produktų klasė

34F

Aprašymas**Modelis:****Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.**standartinė** = visi kiti dydžiai.Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

Tinka:

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

Pastaba:**Sistemos FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvori CENTRO P.

· **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**· **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.****Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!****Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø

8 mm

| | |
|----------------|----------------------|
| Serija | Centro P |
| tipui | D132 |
| Išorinis Ø D | 26,2 mm |
| Aukštis L | 2 mm |
| Produkto rūšis | Įspraustinių priedai |