

Garant**WCHX 090304, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268488 UNI
GTIN	4045197470805
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 18.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HB7130

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 65 - 200 m/min**Techninis aprašymas**

Tipas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	65 - 200 m/min
Pagrindinis naudojimas	UNI
Kampo spindulys	0,2 mm
Kietlydinys	HB7130
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 090304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm

Produkto rūšis

keičiamos plokštelės tekinimui