

**Garant**
**Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3Lmm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273761 20/3L
GTIN	4045197643834
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 12,5×w (**pjovimo gylis iki 37,5 mm**)

**Pastaba:**

Maksimalus Ø = ribotas ruošinio Ø dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	54 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	21,5 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos gylis t <sub>maks.</sub>	37,5 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus Ø	75 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600