

Garant**WCHX 060204, Tipas: SM**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268482 SM
GTIN	4045197470607
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 11.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 11 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Papildomas naudojimas	M
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Tipas	SM
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 060204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	11 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui