

Garant**Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 32/4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273756 32/4
GTIN	4045197531636
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Pastaba:

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o t_{maks} (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai $t = 24,5 \text{ mm}$.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	4 mm
Įpjovos gylis t_{maks}	20 mm
Galvutės ilgis L_1	40 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	26,5 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Bendras ilgis L	170 mm
Koto plotis p	32 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte**Priedai**8 mm geležtė su magnetu 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Fiksavimo varžtas Tipas 7

279815 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX30

674248 TX30

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600