

Garant

Ištekimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 16/2mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	14,5 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	6 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Bendras ilgis L	180 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	30 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Pritaikymo sritys	Radialinis vidinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600