

Garant**WCHX 090308, Tipas: SM**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268490 SM
GTIN	4045197470843
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 18.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 18 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/minPjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Tipas	SM
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 090308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	18 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui