

FAHRION®
FAHRION®**Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI32, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309668 11
GTIN	2050001705280
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

Mini = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

Mini plonas = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

Kūginė = visi dydžiai su „C“.

standartinė = visi kiti dydžiai.

Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

Tinka:

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

Pastaba:

Sistemos FAHRION ER – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvori CENTRO P.

• **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**

• **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.**

Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	11 mm
--------------	-------

Serija	Centro P
tipui	D132
Išorinis Ø D	26,2 mm
Aukštis L	2 mm
Produkto rūšis	Įspraustinių priedai