

**Garant**
**Atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 16/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273760 16/3
GTIN	4045197485168
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 8xw

**Pastaba:**

Maksimalus  $\emptyset$  = ribotas ruošinio  $\emptyset$  dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	25 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	16 mm
Galvutės ilgis $L_1$	41 mm
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus $\emptyset$	50 mm
Koto plotis p	16 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600