


**Garant****OZ užveržimo veržlė, įsraustinės užveržimo ribos: 2-16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Produktų klasė	31Z

**Aprašymas****Modelis:**

- Veržlė įzotinta, grūdinta ir nušlifauta iš visų pusių.
- Su rutuliniu guoliu, mažesnei trinčiai ir didesnei užveržimo jėgai užtikrinti.

**Tinka:**

OZ įsraustinės Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 ir Nr. 302477.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	24 mm
Patrono užveržimo ribos	2 - 16 mm
maksimalus užveržimo momentas	100 Nm
Sriegis	M33×1,5
Išorinis Ø D	43 mm
Norma	DIN 6388 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė

---

## Priedai

Kablinis raktassu nosele Išoriniam veržlių Ø 40/42 mm

628400 40/42