

**Garant**
**Atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273760 20/3
GTIN	4045197485175
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 10xw

**Pastaba:**

Maksimalus  $\emptyset$  = ribotas ruošinio  $\emptyset$  dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Galvutės ilgis $L_1$	46 mm
Įpjovos gylis $t_{maks.}$	30 mm
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus $\emptyset$	60 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600