


Garant**OZ užveržimo veržlė, įsraustinės užveržimo ribos: 2-25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Veržlė įzotinta, grūdinta ir nušlifauta iš visų pusių.
- Su rutuliniu guoliu, mažesnei trinčiai ir didesnei užveržimo jėgai užtikrinti.

Tinka:

OZ įsraustinės Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 ir Nr. 302477.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	30 mm
Sriegis	M48×2
maksimalus užveržimo momentas	180 Nm
Patrono užveržimo ribos	2 - 25 mm
Išorinis Ø D	60 mm
Norma	DIN 6388 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė

Priedai

Kablinis raktassu nosele Išoriniam veržlių Ø 58/62 mm

628400 58/62