

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 20/3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273758 20/3
GTIN	4045197538406
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656–273670.

**Techninis aprašymas**

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	21 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Galvutės ilgis $L_1$	36,5 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	21,5 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto plotis p	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne

galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600