

Garant**WCHX 070304, Tipas: UNI**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	268484 UNI
GTIN	4045197470683
Produktų klasė	21K

Aprašymas

Tinka:

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 15.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 15 mm

Kietlydinys: HB7130

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 65 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pagrindinis naudojimas	UNI
Kampo spindulys	0,4 mm
Tipas	UNI
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	65 - 200 m/min
Kietlydinys	HB7130
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 070304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	15 mm

Produkto rūšis

keičiamos plokštelės tekinimui