


Garant**OZ užveržimo veržlė, įspraustinės užveržimo ribos: 4-32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- Veržlė įzotinta, grūdinta ir nušlifauta iš visų pusių.
- Su rutuliniu guoliu, mažesnei trinčiai ir didesnei užveržimo jėgai užtikrinti.

Tinka:

OZ įspraustinės Nr. 300695; 302460; 302462; 302475 ir Nr. 302477.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	33,5 mm
maksimalus užveržimo momentas	220 Nm
Sriegis	M60×2,5
Patrono užveržimo ribos	4 - 32 mm
Išorinis Ø D	72 mm
Norma	DIN 6388 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Produkto rūšis

Tvirtinimo veržlė