

**FAHRION®**  
FAHRION®
**Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI32, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 14mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309668 14

GTIN

2050001705310

Produktų klasė

34F

**Aprašymas**
**Modelis:**
**Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.

**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.

**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.

**standartinė** = visi kiti dydžiai.

 Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

**Tinka:**

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

**Pastaba:**
**Sistemos FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvori CENTRO P.

 • **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**

 • **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.**
**Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!**
**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø

14 mm

Serija	Centro P
tipui	D132
Išorinis Ø D	26,2 mm
Aukštis L	2 mm
Produkto rūšis	Įspraustinių priedai