

Garant**WCHX 10T304, Tipas: SM****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268492 SM
GTIN	4045197470904
Produktų klasė	21K

Aprašymas**Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 20.

tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$: 20 mm

Kietlydinys: HB7120

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 110 - 220 m/min

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui: 110 - 140 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	110 - 140 m/min
Papildomas naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	110 - 220 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kampo spindulys	0,2 mm
Tipas	SM
Kietlydinys	HB7120
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 10T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekinimui