

Garant
Atpjovimo plokštelės laikiklis, dešininis, Koto / įpjovos plotis w: 25/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273760 25/3
GTIN	4045197485182
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. 10xw

Pastaba:

Maksimalus \emptyset = ribotas ruošinio \emptyset dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L_1	46 mm
Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	30 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Darbinės dalies ilgis L_4	26,5 mm
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus \emptyset	60 mm
Koto plotis p	25 mm
Paskirtis	dešininis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas Tipas 6	279815 6
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600