

**Garant****WCHX 070308, Tipas: ALU**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	268486 ALU
GTIN	4045197470706
Produktų klasė	21K

## Aprašymas

**Tinka:**

Gražtai Nr. 268463 – 268468, dydis 15.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 15 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/minPjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 180 m/min

## Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Papildomas naudojimas	K
Tipas	ALU
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	180 m/min
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 070308
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	15 mm
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui