

**Garant**

**Ištekimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 40/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273791 40/2
GTIN	4045197679697
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Techninis aprašymas**

Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	11,5 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	27 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Bendras ilgis L	350 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	60 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500