

## Garant

**Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 32/5mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273790 32/5
GTIN	4045197640338
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

## Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5 mm
Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	22 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	40 mm
t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	11,5 mm
Bendras ilgis L	300 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	50 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500