

**Garant****Atpjovimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 32/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273756 32/6
GTIN	4045197531650
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Kartu su iškiliu keičiamų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

**Pastaba:**

Kai atpjovimo plotis nuo 6 mm, o  $t_{\max}$  (5 x pjūvio plotis), antroji pjovimo briauna liečiasi su ruošiniu. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Be brėžių, kai  $t = 24,5 \text{ mm}$ .

**Techninis aprašymas**

Įpjovos plotis w	6 mm
Galvutės ilgis $L_1$	50 mm
Varžtas	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Darbinės dalies ilgis $L_4$	26,5 mm
Įpjovos gylis $t_{\max}$	30 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Koto plotis p	32 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis  
su keičiama plokšte

---

**Priedai**8 mm geležtė su magnetu 1/4 colio antgalių laikikliu  
Visas ilgis 50 mm

659874 50

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659906 1600

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX30

674248 TX30

Fiksavimo varžtas Tipas 7

279815 7

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm

659957 1600