

Garant**Ištekimo įrankio laikiklis atpjovimui, dešininis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 16/3mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

t _{maks.} vidinis apdirbimas	6 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	23 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	14,5 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	30 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600