

**Garant****WCHX 10T304, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	268494 ALU
GTIN	4045197470942
Produktų klasė	21K

**Aprašymas****Tinka:**

Grąžtai Nr. 268463 – 268468, dydis 20.

tinka įrankiui, kurio  $\varnothing D_c$ : 20 mm

Kietlydinys: HU70AL

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 300 - 600 m/min

Pjovimo greitis  $v_c$  papildomam naudojimui: 180 m/min

**Techninis aprašymas**

Kampo spindulys	0,2 mm
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	300 - 600 m/min
Pagrindinis naudojimas	N
Pjovimo greitis $v_c$ papildomam naudojimui	180 m/min
Tipas	ALU
Papildomas naudojimas	K
Kietlydinys	HU70AL
Ašmenys	HM

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	WCHX 10T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	3
tinka įrankiui, kurio $\varnothing D_c$	20 mm
Produkto rūšis	keičiamos plokštelės tekimui