

Garant
Atpjovimo plokštelės laikiklis, kairinis, Koto / įpjovos plotis w: 12/3mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Kartu su iškiliumi keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas. $6,5 \times w$

Pastaba:

Maksimalus \emptyset = ribotas ruošinio \emptyset dėl modelio.

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus.

Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Įpjovos gylis $t_{\text{maks.}}$	20 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	12 mm
Varžtas	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Įpjovos plotis w	3 mm
Galvutės ilgis L_1	35 mm
Bendras ilgis L	150 mm
maksimalus \emptyset	40 mm
Koto plotis p	12 mm
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15
Fiksavimo varžtas Tipas 4	279815 4
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500