

**FAHRION®**  
FAHRION®**Sandarinio plokštelė HP ER užveržimo veržlei CENTRO P, DI32, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

309668 17

GTIN

2050001705341

Produktų klasė

34F

**Aprašymas****Modelis:****Mini** = visi dydžiai su „M“, itin plona konstrukcija.**Mini plonas** = visi dydžiai su „MS“, labai plona konstrukcija.**Kūginė** = visi dydžiai su „C“.**standartinė** = visi kiti dydžiai.Vulkanizuota **didelio slėgio sandarinimo plokštelė** iki 80 bar.

Užveržimo Ø 0,5 mm (+ 0,4 / – 0,1).

**Tinka:**

ER užveržimo veržlėms CP Nr. 309665 dydis 32DI.

**Pastaba:****Sistemos FAHRION ER** – užveržimo veržlės CP ir sandarinimo žiedai HP **netinka kitoms sistemoms!**

FAHRION ER įspraustinės CENTRO P HDC netinka ER spyruokliuojančiai įvorei CENTRO P.

· **Sandarinio žiedai su žingsniu kas 0,5 mm – pagal užklausimą.**· **Sandarinio plokštelė DI40 pagal paklausimą.****Nesuderinama su kitomis sandarinimo žiedų sistemomis!****Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø

17 mm

Serija	Centro P
tipui	D132
Išorinis Ø D	26,2 mm
Aukštis L	2 mm
Produkto rūšis	Įspraustinių priedai