



## Užspaudimo įvorė minkšta, SK 65, Pradinės kiaurymės Ø: 5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	329936 5
GTIN	2050001922656
Produktų klasė	33H

### Aprašymas

#### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Minkšta įvorė – ruošinys (kietumas – 40 HRC), specialaus užspaudimo profilio ištekinimui.

#### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

#### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

### Techninis aprašymas

Pradinės skylės Ø	5 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Ilgis l	58 mm

Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė