

**Garant****Frezos užveržimo varžtas, DIN 6367, įsraustinės kakliuko Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309860 40
GTIN	4045197273826
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Paskirtis:**

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tinka:****Kombi frezų įstatomi įtvilai ir užmaunamų frezų įsraustinės.****Techninis aprašymas**

virbo Ø	40 mm
Sriegio ilgis	30 mm
Galvutės plotis	10 mm
Sriegis M	M20
Galvos Ø	52 mm
Norma	DIN 6367
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

---

## Priedai

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 40 mm

309840 40