



## Greitojo keitimo įrankių laikiklis WB vidiniam apdirbimui, Tipas / vidinio Ø R: 2/40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

316200 2/40

GTIN

4045197318794

Produktų klasė

33P

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Tvirtinti **Morzės kūgio įvoves**, įvoves su įpjovomis **ir tiesiogiai** tvirtinti **didelius tekimo strypus** (tipas WB).

### Techninis aprašymas

Vidinio Ø R

40 mm

Produkto rūšis

Peilio laikiklis

### Priedai

Užspaudimo įvorė MK kotui Tipas / MK 2/4

316240 2/4

316260 2/10

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/10 mm

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/15 mm

316260 2/15

Užspaudimo įvorėMK kotui Tipas / MK 2/3

316240 2/3

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/12 mm

316260 2/12

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/16 mm

316260 2/16

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/32 mm

316260 2/32

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/20 mm

316260 2/20

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø  
2/25 mm

316260 2/25