



## Greitojo keitimo įrankių laikiklis WB vidiniam apdirbimui, Tipas / vidinio Ø R: 3/40mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Produktų klasė	33P

### Aprašymas

#### Paskirtis:

Tvirtinti **Morzės kūgio įvoves**, įvoves su įpjovomis **ir tiesiogiai** tvirtinti **didelius tekimo strypus** (tipas WB).

### Techninis aprašymas

Vidinio Ø R	40 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis

### Priedai

Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/20 mm	316260 2/20
--	-------------

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/25 mm	316260 2/25
Užspaudimo įvorėMK kotui Tipas / MK 2/3	316240 2/3
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/10 mm	316260 2/10
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/16 mm	316260 2/16
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/12 mm	316260 2/12
Užspaudimo įvorėMK kotui Tipas / MK 2/4	316240 2/4
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/15 mm	316260 2/15
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 2/32 mm	316260 2/32