



Greitojo keitimo įrankių laikiklis WB vidiniam apdirbimui, Tipas / vidinio Ø R: 3/50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

316200 3/50

GTIN

4045197318817

Produktų klasė

33P

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinti **Morzės kūgio įvoves**, įvoves su įpjovomis **ir tiesiogiai** tvirtinti **didelius tekimo strypus** (tipas WB).

Techninis aprašymas

Vidinio Ø R

50 mm

Produkto rūšis

Peilio laikiklis

Priedai

Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø
3/25 mm

316260 3/25

Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 3/20 mm	316260 3/20
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 3/32 mm	316260 3/32
Užspaudimo įvorėMK kotui Tipas / MK 3/3	316240 3/3
Užspaudimo įvorėcilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 3/40 mm	316260 3/40
Užspaudimo įvorėMK kotui Tipas / MK 3/4	316240 3/4