




## Flanšas su kūginiu tvirtinimu ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / kūgiui: 250/6 mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	317700 250/6
GTIN	4019208078946
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

#### Paskirtis:

**Montavimui** ant tekimo griebtuvo su cilindrinu tvirtinimu laikikliu pagal DIN 6350 A.

**Tekimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas.dėl mažos iškišos.**

Suklio galvutėms **ASA B 5.9 modelis D 1** (Camlock) ir **DIN 55029**.

#### Apdirbama medžiaga:

Ketus.

Kūgio Ø d<sub>2</sub>: 106,39 mm

Storis B: 36 mm

Camlock varžtų skaičius: 6

### Techninis aprašymas

Kūgio Ø d <sub>2</sub>	106,39 mm
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	250 mm
Storis B	36 mm

Kūgio dydis	6
Camlock varžtų skaičius	6
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai