

**Garant****Hidraulinis patronas HT su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307553 12
GTIN	4045197644824
Produktų klasė	31H

**Aprašymas****Modelis:**

- **Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.**

**Privalumai:**

- **Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.**
- **Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.**

**Paskirtis:**

- **Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.**
- **Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.**

**Tiekimo sudėtis:**

Su šešiabriauniu T formos raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

**Pastaba:**

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	54 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302140; 302135
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 3 mm	302135 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302135 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 8 mm	302140 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 4 mm	302140 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302140 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
	302140 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 3 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302135 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302140 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302135 8