

Garant
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-E 40, Užveržimo Ø D1: 10mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308030 10 |
| GTIN | 4045197377852 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas
Modelis:

- **Atsparus karščiui plienas.**
- **Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.**
- **Dyd. 3 - 5 kietlydinio įrankiams, nuo dydžio 6 tinka HSS ir HM.**
- **Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).**
- **Su specialia anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.**

GARANT: - HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Frezų ir grąžtų, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo prietaisams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 304755.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Išorinis Ø D | 32 mm |
| Laikiklis | HSK-E 40 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | E |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |

Priedai

| | |
|---|---------------|
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354236 9,1-12 |
| Apatinė spintelė | 354290 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 9,1-12 mm | 354235 9,1-12 |