



Greitojo keitimo įrankių laikiklis WB vidiniam apdirbimui, Tipas / vidinio Ø R: 4/60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Produktų klasė	33P

Aprašymas

Paskirtis:

Tvirtinti **Morzės kūgio įvoves**, įvoves su įpjovomis **ir tiesiogiai** tvirtinti **didelius tekimo strypus** (tipas WB).

Techninis aprašymas

Vidinio Ø R	60 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis

Priedai

Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 4/25 mm	316260 4/25
--	-------------

Užspaudimo įvorė MK kotui Tipas / MK 4/5	316240 4/5
Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 4/32 mm	316260 4/32
Užspaudimo įvorė MK kotui Tipas / MK 4/4	316240 4/4
Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 4/40 mm	316260 4/40
Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui Tipas / užspaudimo Ø 4/50 mm	316260 4/50