


**Flanšas su kūginiu tvirtinimu DIN 55027, Ø d1 / kūgiui: 160/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	317500 160/5
GTIN	4019208078656
Produktų klasė	33R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai apdirbtas iš visų pusių.

Paskirtis:

Montavimui ant tekinimo griebtuvo su cilindrinio tvirtinimo laikikliu pagal DIN 6350 A.

Tekinimo griebtuvas su įtrauktu kūginiu tvirtinimu yra užtraukiamas dėl mažos iškyšos.

Suklio galvutėms **DIN 55027** arba ISO 702/III (analogiškas standartas **DIN 55022**) su atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45 plienas

Techninis aprašymas

Storis B	21 mm
Kūgio Ø d ₂	82,575 mm
Kūgio dydis	5
Atraminų varžtų skaičius	4

Išorinis $\varnothing d_1$	160 mm
Produkto rūšis	Tekinimo griebtuvo priedai