

Garant

Hidraulinis patronas HT su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo Ø D1: 16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	307553 16
GTIN	4045197644831
Produktų klasė	31H

Aprašymas

Modelis:

- **Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**
- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.**

Privalumai:

- **Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.**
- **Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.**

Paskirtis:

- **Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.**
- **Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.**

Tiekimo sudėtis:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
Naudingasis ilgis L_1	54 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas